

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SG 2374.060

Glühlampen

Stand: 18.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SG 2374.060 - Glühlampen für Dauerlichtelemente

Mit BA 15d-Sockel.

Eigenschaften

| | |
|---|--|
| Artikel-Nr. | SG 2374.060 |
| Produktbeschreibung | mit BA 15d-Sockel |
| Nutzen | Einfache Montage und Kontaktierung durch Bajonettverschluss. |
| Funktionsweise | Ein modularer Aufbau ist mit Anschluss-, optischen, akustischen Elementen, Glühlampen und Beschriftungstafel möglich |
| Leistungsaufnahme (ca.) | 5 W |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase | 28 V AC |
| Bemessungsisolationsspannung | 2000 V AC |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 V |
| Verpackungseinheit | 3 Stück |
| Nettogewicht | 0.024 |
| Bruttogewicht | 0.026 |
| Zolltarifnummer | 85392198 |
| EAN | 4028177219885 |
| ETIM 9 | EC000232 |
| ETIM 8 | EC000232 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |