Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





AE 2383.300 Schiene für Innenausbau

Stand: 17.11.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



AE 2383.300 - Schiene für Innenausbau für AE/WM

Zur Montage im Gehäuse, ohne mechanische Bearbeitung. Die Montage ist an Seiten-, Bodenund Dachflächen rundum möglich.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	AE 2383.300
Produktbeschreibung	Zur Montage im Gehäuse, ohne mechanische Bearbeitung. Die Montage ist an Seiten-, Boden und Dachflächen rundum möglich. Variabel mit 2 Systemlochreihen, schafft zusätzliche Montagefläche für z.B.: TS System-Chassis, Schaltschrankleuchten, Türpositionsschalter, Türarretierung, Kabelschlauchhalter
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Hinweis	Weitere Anbaumöglichkeiten: Montageplatinen, einhängbar, TS 8612.400 Montageplatinen, verschraubbar, groß, TS 8612.410 Montageplatinen, verschraubbar, klein, PS 4532.000 Montagewinkel, PS 4597.000
Passend für	Gehäusetyp: AE Tiefe: = 300 mm
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	0.8
Bruttogewicht	0.92
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177687431

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

E-Number Sweden	E3404334	
ETIM 9	EC002625	
ETIM 8	EC002625	
ECLASS 8.0	27189234	

© Rittal 2025 3