

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AE 2383.300

Schiene für Innenausbau

Stand: 22.05.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 2383.300 - Schiene für Innenausbau für AE/WM

Zur Montage im Gehäuse, ohne mechanische Bearbeitung. Die Montage ist an Seiten-, Boden- und Dachflächen rundum möglich.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	AE 2383.300
Produktbeschreibung	Zur Montage im Gehäuse, ohne mechanische Bearbeitung. Die Montage ist an Seiten-, Boden und Dachflächen rundum möglich. Variabel mit 2 Systemlochreihen, schafft zusätzliche Montagefläche für z. B.: TS System-Chassis, Schaltschrankleuchten, Türpositionsschalter, Türarretierung, Kabelschlauchhalter
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Hinweis	Weitere Anbaumöglichkeiten: Montageplatten, einhängbar, TS 8612.400 Montageplatten, verschraubbar, groß, TS 8612.410 Montageplatten, verschraubbar, klein, PS 4532.000 Montagewinkel, PS 4597.000
Passend für	Gehäusotyp: AE Tiefe: = 300 mm
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	0,8 kg
Bruttogewicht	0,92 kg
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002625

Eigenschaften

ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeschreibung	AE Schiene für Innenausbau, für AE, für T: 300 mm
