

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2400.900 Dichtrahmen

Stand: 22.05.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2400.900 - Dichtrahmen für Dichtmodule

Für vorkonfektionierte Kabel und Leitungen mit Stecker. Anbau an 24- bzw. 16-polige Steckverbinderausbrüche in Modulplatten für Trennwand und Metallflanschplatten.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2400.900
Produktbeschreibung	Für vorkonfektionierte Kabel und Leitungen mit Stecker. Anbau an 24- bzw. 16-polige Steckverbinderausbrüche in Modulplatten für Trennwand und Metallflanschplatten.
Nutzen	Einzelne Kabel auch ohne Demontage des Dichtrahmens nachrüstbar, austauschbar
Material	Rahmen: Polyamid Flachdichtung: CR
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Erforderlicher Ausschnitt	24-polig
Anzahl Module 20 x 20	10 Stück
Abmessung	Breite: 145 mm Tiefe: 67 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 64
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,12 kg
Bruttogewicht	0,145 kg
Zolltarifnummer	39269097

Eigenschaften

ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Produktbeschreibung	SZ Dichtrahmen für Dichtmodule, für Ausschnitt 24-polig
