Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SZ 2459.000 Kondensatablauf

Stand: 04.11.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SZ 2459.000 - Kondensatablauf

Kondensatablauf zum sicheren Kondensatablauf von innen und Schutz gegen Spritzwasser von außen (Labyrinthwirkung).



Eigenschaften

| Artikel-Nr. | SZ 2459.000 |
|------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Zum sicheren Kondensatablauf von innen und Schutz gegen Spritzwasser von außen (Labyrinthwirkung). Erforderlicher Bohrungsdurchmesser 16 mm. (Bei AX-Stahlblech ist die Bohrung im Boden bereits vorhanden.) |
| Material | Polyamid |
| Farbe | Ähnlich RAL 7035 |
| Hinweis | Spritzwasserschutz bei sachgerechter Montage unten |
| Type rating nach UL 50E | Type 1 Type 3R |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 44 |
| Verpackungseinheit | 6 Stück |
| Nettogewicht | 0.03 |
| Bruttogewicht | 0.038 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| EAN | 4028177023741 |
| E-Number Sweden | E3404775 |
| ETIM 9 | EC002009 |
| ETIM 8 | EC002009 |

© Rittal 2025

Eigenschaften

ECLASS 8.0

27180715

Approbationen

Approbationen

UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025

3