Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2504.500
Innensechsrund-Schrauben

Stand: 01.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2504.500 - Innensechsrund-Schrauben

Passend für Aufrastmutter, Schiebemutter, Käfigmutter und Einsteckmutter, Maß M6 x 12.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2504.500
Ausführung	Innensechsrund-Schrauben
Produktbeschreibung	Innensechsrund-Antrieb für eine optimale Übertragung der Drehmomente, eine verlängerte Werkzeugstandzeit und eine höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit beim Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen.
Abmessung	Gewinde: M6 Gewindelänge: 12 mm
Gewinde	M6
Verpackungseinheit	300 Stück
Nettogewicht	0,9 kg
Bruttogewicht	1,2 kg
Zolltarifnummer	73181900
ETIM 9	EC000889
ETIM 8	EC000889
ECLASS 8.0	23110190
Produktbeschreibung	SZ Innensechsrund-Schrauben, für Gewinde M6

© Rittal 2026