

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2560.010

Kunststoff-Kabelflanschplatten

Stand: 11.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2560.010 - Kunststoff-Kabelflanschplatten mit metrischer Vorprägung

Mit vorgeprägten Lochungen für Kabelverschraubungen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2560.010
Produktbeschreibung	Mit vorgeprägten Lochungen für Kabelverschraubungen. Dichtung von Standard-Flanschplatten verwenden.
Farbe	RAL 7035
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Anzahl metrischer Vorprägungen	2 x M12 2 x M20 3 x M25
Abmessung	Breite: 160 mm Tiefe: 70 mm
Passend für	Gehäusetyp: AE
Flanschplatte	Größe: 1
Betriebstemperaturbereich	-40 °C...70 °C
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 55 bei sachgerechter Montage
Anzahl Vorprägungen	2 2 3
Metrischer Durchmesser	M12 M20 M25
Verpackungseinheit	10 Stück
Nettogewicht	0.51
Bruttogewicht	0.605

Eigenschaften

Zolltarifnummer 39269097

EAN 4028177550254

E-Number Sweden E3404761

ETIM 9 EC000211

ETIM 8 EC000211

ECLASS 8.0 27142421