

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2561.010

Kunststoff-Kabelflanschplatten

Stand: 23.05.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2561.010 - Kunststoff-Kabelflanschplatten mit metrischer Vorprägung

Mit vorgeprägten Lochungen für Kabelverschraubungen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2561.010
Produktbeschreibung	Mit vorgeprägten Lochungen für Kabelverschraubungen. Dichtung von Standard-Flanschplatten verwenden.
Farbe	RAL 7035
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Anzahl metrischer Vorprägungen	3 x M16 5 x M20 4 x M25 2 x M32 2 x M40
Abmessung	Breite: 330 mm Tiefe: 90 mm
Passend für	Gehäusotyp: AE
Flanschplatte	Größe: 3
Betriebstemperaturbereich	-40 °C...70 °C
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 55 bei sachgerechter Montage
Verpackungseinheit	10 Stück
Nettogewicht	1,13 kg
Bruttogewicht	1,396 kg
Zolltarifnummer	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Eigenschaften

Produktbeschreibung

SZ Kunststoff-Kabelflanschplatte, mit metrischer Vorprägung, BT:
330x90 mm, Größe: 3