#### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.



# SZ 2561.100 Metall-Flanschplatte

Stand: 06.11.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



## SZ 2561.100 - Metall-Flanschplatte mit metrischer Vorprägung

Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen, Schutzart IP 66 bei Montage in üblicher Position, unten.

#### Eigenschaften

SZ 2561.100
Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen.
Stahlblech
RAL 7035
Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
9 x M20 4 x M25 2 x M32
Breite: 330 mm Tiefe: 90 mm
Gehäusetyp: AE
Größe: 3
IP 66 bei Montage in üblicher Position, unten
9 4 2
M20 M25 M32
1 Stück
0.31

© Rittal 2025

### Eigenschaften

Zolltarifnummer	73079100
EAN	4028177390850
E-Number Sweden	E3404795
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025 3