

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2561.500

Kunststoff-Kabelflanschplatten

Stand: 30.01.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2561.500 - Kunststoff-Kabelflanschplatten mit Membranen

Kunststoff einstechen und Kabel durchziehen, Schutzart IP 65 bei sorgfältiger Kabeleinführung.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2561.500
Produktbeschreibung	Kunststoff nur mit einer Spitze einstechen und Kabel durchziehen.
Material	Kunststoff nach UL 94-V0 Halogefrei
Farbe	Ähnlich RAL 7035
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Abmessung	Breite: 330 mm Tiefe: 90 mm
Passend für	Gehäusetyp: AE
Flanschplatte	Größe: 3
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 65
Anzahl Kabeleinführungen und Ø (mm) min.-max.	17 x 6-11 27 x 10-15 2 x 15-21 4 x 16-25 2 x 19-34
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.365
Bruttogewicht	0.37
Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177325593
E-Number Sweden	E3404727
ETIM 9	EC000211

Eigenschaften

ETIM 8

EC000211

ECLASS 8.0

27142421