Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SZ 2561.500 Kunststoff-Kabelflanschplatten

Stand: 10.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SZ 2561.500 - Kunststoff-Kabelflanschplatten mit Membranen

Kunststoff einstechen und Kabel durchziehen, Schutzart IP 65 bei sorgfältiger Kabeleinführung.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2561.500
Produktbeschreibung	Kunststoff nur mit einer Spitze einstechen und Kabel durchziehen
Material	Kunststoff nach UL 94-V0 Halogenfrei
Farbe	Ähnlich RAL 7035
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Abmessung	Breite: 330 mm Tiefe: 90 mm
Passend für	Gehäusetyp: AE
Flanschplatte	Größe: 3
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 65
Anzahl Kabeleinführungen und Ø	17 x 6-11
(mm) minmax.	27 x 10-15
	2 x 15-21
	4 x 16-25
	2 x 19-34
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.365
Bruttogewicht	0.37
Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177325593
E-Number Sweden	E3404727
ETIM 9	EC000211

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025 3