

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2562.010

Kunststoff-Kabelflanschplatten

Stand: 15.02.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDEM L OH GROUP

SZ 2562.010 - Kunststoff-Kabelflanschplatten mit metrischer Vorprägung

Mit vorgeprägten Lochungen für Kabelverschraubungen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2562.010
Produktbeschreibung	Mit vorgeprägten Lochungen für Kabelverschraubungen. Dichtung von Standard-Flanschplatten verwenden.
Farbe	RAL 7035
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Anzahl metrischer Vorprägungen	2 x M12 4 x M16 4 x M20 10 x M25 4 x M32 4 x M40 2 x M50
Abmessung	Breite: 339 mm Tiefe: 149 mm
Passend für	Gehäusetyp: AE
Flanschplatte	Größe: 4
Betriebstemperaturbereich	-40 °C...70 °C
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 55 bei sachgerechter Montage
Anzahl Vorprägungen	2 4 4 10 4 4 2

Eigenschaften

Metrischer Durchmesser	M12 M16 M20 M25 M32 M40 M50
Verpackungseinheit	5 Stück
Nettogewicht	0.95
Bruttogewicht	1
Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177550278
E-Number Sweden	E3404763
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
