Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# SZ 2562.200
# Kunststoff-Flanschplatte, modular


Stand: 08.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

# SZ 2562.200 - Kunststoff-Flanschplatte, modular mit metrischer Vorprägung, für AX

Kunststoff an den Vorprägungen für Kabelverschraubungen einfach durchbrechen. Zusätzliche Rechteckausbrüche und Verstärkungsrahmen ermöglichen den direkten Einbau der Kabeldurchführung, modular.







## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | SZ 2562.200 |
| Produktbeschreibung | Kunststoff an den Vorprägungen für Kabelverschraubungen einfach durchbrechen. Zusätzliche Rechteckausbrüche und Verstärkungsrahmen ermöglichen den direkten Einbau der Kabeldurchführung, modular. |
| Material | Kunststoff nach UL 94-V0 |
| Farbe | RAL 7035 |
| Anzahl Rechteckausbrüche Information | 1 Rechteckausbruch nimmt 10 Dichteinsätze, klein auf |
| Anzahl Rechteckausbrüche | 3 |
| Hinweis | Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Anzahl metrischer Vorprägungen | 3 x M12<br>2 x M16<br>3 x M20<br>3 x M25<br>2 x M32 |
| Abmessung | Breite: 339 mm<br>Tiefe: 149 mm |
| Passend für | Gehäusetyp: AX |
| Flanschplatte | Größe: 2 |
| Betriebstemperaturbereich | -40 °C...80 °C |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 66 bei sachgerechter Montage |
| Type rating nach UL 508A | Type 1<br>Type 12 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,3 kg |
| Bruttogewicht | 0,332 kg |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |
| Produktbeschreibung | SZ Kunststoff-Flanschplatte, modular mit metrischen Vorprägungen, für AX, BT: 339 x 149 mm |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | UL + C-UL - FTTA |