### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





## SZ 2562.500 Kunststoff-Kabelflanschplatten

Stand: 13.11.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



# SZ 2562.500 - Kunststoff-Kabelflanschplatten mit Membranen

Kunststoff einstechen und Kabel durchziehen, Schutzart IP 65 bei sorgfältiger Kabeleinführung.

#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2562.500
Produktbeschreibung	Kunststoff nur mit einer Spitze einstechen und Kabel durchziehen.
Material	Kunststoff nach UL 94-V0 Halogenfrei
Farbe	Ähnlich RAL 7035
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Abmessung	Breite: 339 mm Tiefe: 149 mm
Passend für	Gehäusetyp: AE
Flanschplatte	Größe: 4
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 65
Anzahl Kabeleinführungen und Ø (mm) minmax.	24 x 7-12 48 x 10-15 4 x 15-21 8 x 15-25 4 x 26-35
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.55
Bruttogewicht	0.58
Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177325609
E-Number Sweden	E3404728
ETIM 9	EC000211

© Rittal 2025

### Eigenschaften

ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025 3