

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2565.050 Erdungsbänder

Stand: 30.06.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2565.050 - Erdungsbänder

Für den Aufbau einer sicheren Erdungsverbinding mit einwandfreier Kontaktgabe: mit Ringkabelschuhen in M6 und M8 passend zu den Erdungsschrauben, in der Länge optimiert und montagefertig.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2565.050
Produktbeschreibung	Für den Aufbau einer sicheren Erdungsverbinding mit einwandfreier Kontaktgabe.
Nutzen	Mit Ringkabelschuhen in M6 und M8 passend zu den Erdungsschrauben In der Länge optimiert und montagefertig
Querschnitt	10 mm ²
Anschluss	M6 – M6
Einbaumöglichkeiten	Anschlussmöglichkeiten KX: Tür/Deckel M6, Gehäuse M6, Montageplatte M6
Hinweis	Bitte beachten Sie die Montageanleitung oder Schutzleiterbroschüre des jeweiligen Schrank- oder Gehäusesystems.
Abmessung	Länge: 350 mm
Verpackungseinheit	5 Stück
Nettogewicht	0,2 kg
Bruttogewicht	0,207 kg
Zolltarifnummer	85444290
ETIM 9	EC002809

Eigenschaften

ETIM 8	EC002809
ECLASS 8.0	27062302
Produktbeschreibung	SZ Erdungsband, Anschluß: M6-M6, für Querschnitt 10 mm ² , L: 350 mm
