Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2565.200
Kunststoff-Flanschplatte, modular


Stand: 06.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SZ 2565.200 - Kunststoff-Flanschplatte, modular mit metrischer Vorprägung, für AX

Kunststoff an den Vorprägungen für Kabelverschraubungen einfach durchbrechen. Zusätzliche Rechteckausbrüche und Verstärkungsrahmen ermöglichen den direkten Einbau der Kabeldurchführung, modular.







Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2565.200
Produktbeschreibung	Kunststoff an den Vorprägungen für Kabelverschraubungen einfach durchbrechen. Zusätzliche Rechteckausbrüche und Verstärkungsrahmen ermöglichen den direkten Einbau der Kabeldurchführung, modular.
Material	Kunststoff nach UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Anzahl Rechteckausbrüche Information	1 Rechteckausbruch nimmt 10 Dichteinsätze, klein auf
Anzahl Rechteckausbrüche	5
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen

© Rittal 2026

Eigenschaften

Anzahl metrischer Vorprägungen	4 x M12 4 x M16 4 x M20 3 x M25 1 x M32 1 x M40
Abmessung	Breite: 301 mm Tiefe: 221 mm
Passend für	Gehäusetyp: AX
Flanschplatte	Größe: 5
Betriebstemperaturbereich	-40 °C...80 °C
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66 bei sachgerechter Montage
Type rating nach UL 508A	Type 1 Type 12
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,4 kg
Bruttogewicht	0,418 kg
Zolltarifnummer	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeschreibung	SZ Kunststoff-Flanschplatte, modular mit metrischen Vorprägungen, für AX, BT: 301 x 221 mm

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL - FTTA