

# **Rittal – Das System.**

**Schneller – besser – überall.**



## **SZ 2565.300**

## **Kunststoff-Flanschplatte**

Stand: 21.01.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



**SCHALTSCHRÄNKE**

**STROMVERTEILUNG**

**KLIMATISIERUNG**

**IT-INFRASTRUKTUR**

**SOFTWARE & SERVICE**

**FRIEDHELM LOH GROUP**

# SZ 2565.300 - Kunststoff-Flanschplatte mit Membranen, für AX

Kunststoff nur mit einer Spitze einstechen und Kabel durchziehen.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2565.300
Produktbeschreibung	Kunststoff nur mit einer Spitze einstechen und Kabel durchziehen.
Material	Kunststoff nach UL 94-V0
Farbe	Ähnlich RAL 7035
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Abmessung	Breite: 301 mm Tiefe: 221 mm
Passend für	Gehäusetyp: AX
Flanschplatte	Größe: 5
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66 bei sachgerechter Montage
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 12
Anzahl Kabeleinführungen und Ø (mm) min.-max.	30 x 5-11 40 x 10-15 5 x 15-25 2 x 19-34 2 x 26-54 1 x 50-110
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.585
Bruttogewicht	0.59
Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177935730

## Eigenschaften

---

E-Number Sweden E3465292

---

ETIM 9 EC000211

---

ETIM 8 EC000211

---

ECLASS 8.0 27142421

## Approbationen

---

Approbationen UL + C-UL - FTTA