

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SZ 2568.500 Erdungsbänder

Stand: 12.04.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2568.500 - Erdungsbänder

Für den Aufbau einer sicheren Erdungsverbinding mit einwandfreier Kontaktgabe: mit Ringkabelschuhen in M6 und M8 passend zu den Erdungsschrauben, in der Länge optimiert und montagefertig.



## Eigenschaften

|                     |  |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr.         | SZ 2568.500  |
| Produktbeschreibung | Für den Aufbau einer sicheren Erdungsverbinding mit einwandfreier Kontaktgabe.   |
| Nutzen              | Mit Ringkabelschuhen in M6 und M8 passend zu den Erdungsschrauben<br>In der Länge optimiert und montagefertig  |
| Querschnitt         | 16 mm <sup>2</sup>   |
| Anschluss           | M8 – M8  |
| Einbaumöglichkeiten | Anschlussmöglichkeiten AX: Tür/Deckel M8, Gehäuse M8, Montageplatte M8<br>Anschlussmöglichkeiten VX: Tür/Deckel M8, Gehäuse M8, Montageplatte M8, Seitenwand M8, Bodenblech M8 |
| Hinweis             | Bitte beachten Sie die Montageanleitung oder Schutzleiterbroschüre des jeweiligen Schrank- oder Gehäusesystems.  |
| Abmessung           | Länge: 600 mm  |
| Verpackungseinheit  | 5 Stück  |
| Nettogewicht        | 0,515 kg   |
| Bruttogewicht       | 0,518 kg   |

# Eigenschaften

|                     |  |
|---------------------|--|
| Zolltarifnummer     | 85444290   |
| ETIM 9              | EC000839   |
| ETIM 8              | EC000839   |
| ECLASS 8.0          | 27062302   |
| Produktbeschreibung | SZ Erdungsband, Anschluss: M8-M8, für Querschnitt 16 mm <sup>2</sup> , L: 600 mm |