

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2569.000 Erdungsbänder

Stand: 07.05.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2569.000 - Erdungsbänder

Für den Aufbau einer sicheren Erdungsverbinding mit einwandfreier Kontaktgabe: mit Ringkabelschuhen in M6 und M8 passend zu den Erdungsschrauben, in der Länge optimiert und montagefertig.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2569.000
Produktbeschreibung	Für den Aufbau einer sicheren Erdungsverbinding mit einwandfreier Kontaktgabe.
Nutzen	Mit Ringkabelschuhen in M6 und M8 passend zu den Erdungsschrauben In der Länge optimiert und montagefertig
Querschnitt	25 mm ²
Anschluss	M8 – M8
Einbaumöglichkeiten	Anschlussmöglichkeiten AX: Tür/Deckel M8, Gehäuse M8, Montageplatte M8 Anschlussmöglichkeiten VX: Tür/Deckel M8, Gehäuse M8, Montageplatte M8, Seitenwand M8, Bodenblech M8
Hinweis	Bitte beachten Sie die Montageanleitung oder Schutzleiterbroschüre des jeweiligen Schrank- oder Gehäusesystems.
Abmessung	Länge: 300 mm
Verpackungseinheit	5 Stück
Nettogewicht	0,39 kg
Bruttogewicht	0,436 kg

Eigenschaften

Zolltarifnummer	85444290
ETIM 9	EC000839
ETIM 8	EC000839
ECLASS 8.0	27062302
Produktbeschreibung	SZ Erdungsband, Anschluß: M8-M8, für Querschnitt 25 mm ² , L: 300 mm