
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AX 2580.014
Dichteinsatz

Stand: 09.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

AX 2580.014 - Dichteinsatz für Kunststoff-Flanschplatte, modular und Dichtrahmen, modular

Die geschlitzten Dichteinsätze sorgen in Verbindung mit den Inlays für eine individuelle Kabeleinführung, auch von bereits vorkonfektionierten Kabeln.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AX 2580.014
Ausführung	Dichteinsatz, klein
Produktbeschreibung	Die geschlitzten Dichteinsätze sorgen in Verbindung mit den Inlays für eine individuelle Kabeleinführung, auch von bereits vorkonfektionierten Kabeln.
Material	Kunststoff
Farbe	RAL 7035
Type rating nach UL 508A	Type 1 Type 12 Type 4X indoor use only
Für Kabeldurchmesser	14 mm
Verpackungseinheit	10 Stück
Nettogewicht	0,01 kg
Bruttogewicht	0,049 kg
Zolltarifnummer	40082900
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Produktbeschreibung	SZ Dichteinsätze, für Kunststoff-Flanschplatte, modular und Dichtrahmen modular, klein, für Kabeldurchmesser 14 mm

© Rittal 2026

Approbationen

Approbationen	UR + C-UR (recognized)