

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AX 2580.121 Dichteinsatz

Stand: 23.05.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2580.121 - Dichteinsatz für Kunststoff-Flanschplatte, modular und Dichtrahmen, modular

Die geschlitzten Dichteinsätze sorgen in Verbindung mit den Inlays für eine individuelle Kabeleinführung, auch von bereits vorkonfektionierten Kabeln.

## Eigenschaften

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Artikel-Nr.             | AX 2580.121  |
| Ausführung              | Dichteinsatz, groß   |
| Produktbeschreibung     | Die geschlitzten Dichteinsätze sorgen in Verbindung mit den Inlays für eine individuelle Kabeleinführung, auch von bereits vorkonfektionierten Kabeln. |
| Material                | Kunststoff   |
| Farbe                   | RAL 7035   |
| Type rating nach UL 50E | Type 1<br>Type 12<br>Type 4X indoor use only   |
| Für Kabeldurchmesser    | 21 mm  |
| Verpackungseinheit      | 5 Stück  |
| Nettogewicht            | 0,1 kg   |
| Bruttogewicht           | 0,14 kg  |
| Zolltarifnummer         | 40082900   |
| ETIM 9                  | EC000441   |
| ETIM 8                  | EC000441   |
| ECLASS 8.0              | 27149109   |
| Produktbeschreibung     | SZ Dichteinsätze, für Kunststoff-Flanschplatte, modular und Dichtrahmen modular, groß, für Kabeldurchmesser 21 mm                                      |

# Approbationen

---

Approbationen

UR + C-UR (recognized)