Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AX 2583.080

Dichtrahmen, modular

Stand: 06.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

AX 2583.080 - Dichtrahmen, modular

Zur universellen Verwendung an allen Flächen und Wänden, zur Einführung von vorkonfektionierten Kabeln und Leitungen mit Stecker. Anbau auch an 24- bzw. 16-polige Steckerverbinderausbrüche möglich.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AX 2583.080
Ausführung	Für 8 Dichteinsätze, klein
Produktbeschreibung	Zur universellen Verwendung an allen Flächen und Wänden, zur Einführung von vorkonfektionierten Kabeln und Leitungen mit Stecker. Anbau auch an 24- bzw. 16-polige Steckerverbinderausbrüche möglich.
Material	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Lieferumfang	Dichtrahmen Verriegelungsrahmen
Erforderlicher Ausschnitt	91 x 46 mm (16-polig)
Abmessung	Breite: 126,08 mm Tiefe: 70,08 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 66
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,1 kg
Bruttogewicht	0,12 kg
Zolltarifnummer	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Produktbeschreibung	SZ Dichtrahmen, modular, für 8 Dichteinsätze klein oder, für Steckverbinderausbrüche 16-polig

Approbationen

Approbationen	UR + C-UR (recognized)