

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AX 2584.100 Mastbefestigung

Stand: 20.06.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2584.100 - Mastbefestigung für AX, KX, AX Kunststoff, AX IT, CS Wandgehäuse

Für eine zuverlässige und bequeme Befestigung an runden oder rechteckigen Masten.



Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr. | AX 2584.100 |
| Produktbeschreibung | Für eine zuverlässige und bequeme Befestigung an runden oder rechteckigen Masten. |
| Technische Daten | Für Mastdurchmesser: Ø von 40 bis 170 mm Für Mastgröße: □ von 50 bis 150 mm |
| Material | Profilschienen, Klemmprofil: Stahlblech Spannband: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) |
| Oberfläche | Profilschiene, Klemmprofil: galvanisch Zink-Nickel passiviert |
| Lieferumfang | 2 Profilschienen, 600 mm lang 4 Klemmprofile 2 Spannblätter 4 Spannwinkel 4 gewindeformende Schrauben M10 zur Montage am Schrank |
| Hinweis | Nur für Gehäuse bis zu einer Breite von 600 mm geeignet. |

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|---|
| Passend für | Gehäusotyp: AX KX AX Kunststoff AX IT CS Wandgehäuse AX Outdoor-Einhausung AE KL EB Wandgehäuse AX, 3-teilig |
| Type rating nach UL 50E | Type 1 Type 3R Type 4 Type 12 |
| Verpackungseinheit | 2 Stück |
| Nettogewicht | 1,88 kg |
| Bruttogewicht | 1,96 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 7,3 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 83024900 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Produktbeschreibung | AX Mastbefestigung |

Approbationen

| | |
|---------------|------------------|
| Approbationen | UL + C-UL - FTTA |
|---------------|------------------|