Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





AX 2584.100 Mastbefestigung

Stand: 16.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



AX 2584.100 - Mastbefestigung für AX, KX, AX Kunststoff, AX IT, CS Wandgehäuse

Für eine zuverlässige und bequeme Befestigung an runden oder rechteckigen Masten.





Eigenschaften

Artikel-Nr.	AX 2584.100
Produktbeschreibung	Für eine zuverlässige und bequeme Befestigung an runden oder rechteckigen Masten.
Technische Daten	Für Mastdurchmesser: Ø von 40 bis 170 mm
	Für Mastgröße: ⅓ von 50 bis 150 mm
Material	Profilschienen, Klemmprofil: Stahlblech
	Spannband: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Oberfläche	Profilschiene, Klemmprofil: galvanisch Zink-Nickel passiviert
Lieferumfang	2 Profilschienen, 600 mm lang
	4 Klemmprofile
	2 Spannbänder
	4 Spannwinkel
	4 gewindeformende Schrauben M10 zur Montage am Schrank
Hinweis	Nur für Gehäuse bis zu einer Breite von 600 mm geeignet.

© Rittal 2025

Eigenschaften

Passend für	Gehäusetyp: AX	
	KX	
	AX Kunststoff	
	AX IT	
	CS Wandgehäuse	
	AX Outdoor-Einhausung	
	AE KL EB	
		Wandgehäuse AX, 3-teilig
		Type rating nach UL 50E
	Type 3R	
Type 4		
Type 12		
Verpackungseinheit	2 Stück	
Nettogewicht	1.88	
Bruttogewicht	1.96	
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,3 kg CO2 eq (Cat B)	
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert	
Zolltarifnummer	83024900	
EAN	4028177940598	
E-Number Sweden	E3465274	
ETIM 9	EC002620	
ETIM 8	EC002620	
ECLASS 8.0	27189234	

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL - FTTA
- In the contract of the contr	

© Rittal 2025 3