Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



FT 2730.010
Sichtfenster

Stand: 05.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

FT 2730.010 - Sichtfenster für AX

Für Anbau an AX Gehäuse anstelle der Tür und an Flächen.





Eigenschaften

Artikel-Nr.	FT 2730.010
Ausführung	30-er Profil
Produktbeschreibung	Für Anbau an AX Gehäuse anstelle der Tür und an Flächen.
Material	Rahmen: Aluminium, natur eloxiert Glasscheibe: Acrylglas
Lieferumfang	Inkl. Kunststoff-Handgriff mit Sicherheits-Einsatz Nr. 3524 E
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 54
Passend für Artikel-Nr.	1039.000 1339.000 1009.000
Passend für	Gehäusetyp: AX Breite: = 600 mm Höhe: = 380 mm
Abmessung	Breite: 597 mm Höhe: 377 mm Tiefe: 36 mm
Sichtbare Fläche	Sichtfensterbreite: 537 mm Sichtfensterhöhe: 317 mm

© Rittal 2026

Eigenschaften

Aufbautiefe für Komponenten (max.)	32 mm
Sichtbare Fläche	Breite: 537 mm Höhe: 317 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	2,6 kg
Bruttogewicht	2,72 kg
Zolltarifnummer	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeschreibung	FT Sichtfenster, BHT: 597x377x36 mm, für AX Gehäuse anstelle der Tür und Flächen