Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





FT 2733.010 Sichtfenster

Stand: 19.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



FT 2733.010 - Sichtfenster für AX

Für Anbau an AX Gehäuse anstelle der Tür und an Flächen.







Eigenschaften

Artikel-Nr.	FT 2733.010
Ausführung	30-er Profil
Produktbeschreibung	Für Anbau an AX Gehäuse anstelle der Tür und an Flächen.
Material	Rahmen: Aluminium, natur eloxiert Glasscheibe: Acrylglas
Lieferumfang	Inkl. Kunststoff-Handgriff mit Sicherheits-Einsatz Nr. 3524 E
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 54
Passend für Artikel-Nr.	1050.000
	1350.000
	1007.000
Passend für	Gehäusetyp: AX
	Breite: = 500 mm
	Höhe: = 500 mm
Abmessung	Breite: 497 mm
	Höhe: 497 mm
	Tiefe: 36 mm
Sichtbare Fläche	Sichtfensterbreite: 437 mm
	Sichtfensterhöhe: 437 mm

© Rittal 2025

Eigenschaften

Aufbautiefe für Komponenten (max.)	32 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	2.68
Bruttogewicht	2.88
Zolltarifnummer	76101000
EAN	4028177938496
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3