Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# FT 2736.530
# Systemfenster

Stand: 04.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# FT 2736.530 - Systemfenster für VX, TS, VX SE

Zum Abdecken von Anzeige- und Bedieninstrumenten oder Ausbrüchen und Schutz vor Schmutz und Flüssigkeiten sowie unbefugtem Zugriff.





## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | FT 2736.530 |
| Ausführung | 60-er Profil |
| Produktbeschreibung | Zum Abdecken von Anzeige- und Bedieninstrumenten oder Ausbrüchen und Schutz vor Schmutz und Flüssigkeiten sowie unbefugtem Zugriff. |
| Material | Aluminium-Strangpressprofil mit Zink-Druckguss-Eckstücken und Einscheiben-Sicherheitsglas. |
| Oberfläche | Grundrahmen: pulverbeschichtet RAL 7035<br>Scharnier- und Verschluss-Profil: eloxiert, natur |
| Vorteil Scheibe | Aus Einscheiben-Sicherheitsglas: hohe Resistenz gegen Lösungsmittel und Kratzer, antistatisch, geringere Verletzungsgefahr bei Bruch.<br>Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A und/oder gegen Verschluss-System Ergoform-S (außer H=270 mm)<br>Scharnier mit 180°-Öffnungswinkel, leicht einzuhängen. |

© Rittal 2026

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Vorteil Rahmen | Leicht an der Tür anschraubbar durch angepasste Abmessungen (Türrohrrahmen als Bohrschablone nutzbar).<br>Einfach in der Höhe justierbar.<br>Stabilisiert den Türausschnitt.<br>Verdeckt die Schnittkante.<br>Es steht kein Schmutz auf der Dichtung, die Scheibe ist gegen Ausheben gesichert, beim Öffnen fällt kein Schmutz und es läuft keine Flüssigkeit hinter das Fenster.<br>Rahmenprofil in der Höhe 30 mm oder 60 mm |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 54 |
| Hinweis | Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A und/oder gegen Verschluss-System Ergoform-S (außer H=270 mm)<br>Für Außenaufstellung nicht geeignet |
| Passend für | Gehäusetyp: VX<br>TS<br>VX SE<br>Breite: = 600 mm |
| Abmessung | Breite: 500 mm<br>Höhe: 570 mm<br>Tiefe: 77 mm |
| Sichtbare Fläche | Sichtfensterbreite: 363 mm<br>Sichtfensterhöhe: 498 mm |
| Aufbautiefe für Komponenten (max.) | 63 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 5,786 kg |
| Bruttogewicht | 6,16 kg |
| Zolltarifnummer | 76101000 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182301 |
| Produktbeschreibung | FT Systemfenster, für VX, TS, VX SE, 60-er Profil, BHT: 500x570x77 mm, für B: 600 mm |

# Approbationen

| Zertifikate | Schutzart |
| --- | --- |