

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## FT 2762.010 Sichtfenster

Stand: 10.04.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# FT 2762.010 - Sichtfenster für AX

Für Anbau an AX Gehäuse anstelle der Tür und an Flächen.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	FT 2762.010
Ausführung	60-er Profil
Produktbeschreibung	Für Anbau an AX Gehäuse anstelle der Tür und an Flächen.
Material	Rahmen: Aluminium, natur eloxiert Glasscheibe: Acrylglas
Lieferumfang	Inkl. Kunststoff-Handgriff mit Sicherheits-Einsatz Nr. 3524 E
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 54
Passend für Artikel-Nr.	1012.000 1076.000 1376.000
Passend für	Gehäusotyp: AX Breite: = 600 mm Höhe: = 760 mm
Abmessung	Breite: 597 mm Höhe: 757 mm Tiefe: 62 mm
Sichtbare Fläche	Sichtfensterbreite: 537 mm Sichtfensterhöhe: 697 mm

# Eigenschaften

Aufbautiefe für Komponenten (max.)	58 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	4,482 kg
Bruttogewicht	4,682 kg
Zolltarifnummer	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeschreibung	FT Sichtfenster, BHT: 597x757x62 mm, für AX Gehäuse anstelle der Tür und Flächen