

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



FT 2784.000

Acrylglashaube

Stand: 08.02.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

FT 2784.000 - Acrylglaschaube

Zum Schutz von Anzeige- und Bedienelementen in Standard 19"- oder metrischen Abmessungen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	FT 2784.000
Ausführung	metrisch
Produktbeschreibung	Mit Sicherheitsverschluss, Schließung Nr. 3524 E.
Material	Rahmen: Aluminium-Strangpressprofile mit Druckguss-Eckstücken Glasscheibe: Acrylglas, rauchfarben
Lieferumfang	Inkl. Scharnieren und Befestigungsmaterial. Inkl. Sicherheits-Einsatz Nr. 3524 E
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 54
Abmessung	Breite: 400 mm Höhe: 200 mm Tiefe: 47,5 mm
Sichtbare Fläche	Sichtfensterbreite: 360 mm Sichtfensterhöhe: 179,5 mm
Aufbautiefe für Komponenten (max.)	43 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1.3
Bruttogewicht	1.4
Zolltarifnummer	39205100
EAN	4028177032279
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301