

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## FT 2787.000 Acrylglashaube

Stand: 02.06.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2787.000 - Acrylglashaube

Zum Schutz von Anzeige- und Bedienelementen in Standard 19"- oder metrischen Abmessungen.

## Eigenschaften

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Artikel-Nr.                        | FT 2787.000  |
| Ausführung                         | metrisch   |
| Produktbeschreibung                | Mit Sicherheitsverschluss, Schließung Nr. 3524 E.  |
| Material                           | Rahmen: Aluminium-Strangpressprofile mit Druckguss-Eckstücken<br>Glasscheibe: Acrylglas, rauchfarben |
| Lieferumfang                       | Inkl. Scharnieren und Befestigungsmaterial.<br>Inkl. Sicherheits-Einsatz Nr. 3524 E                  |
| Schutzart IP nach EN 60 529        | IP 54  |
| Abmessung                          | Breite: 500 mm<br>Höhe: 400 mm<br>Tiefe: 47,5 mm   |
| Sichtbare Fläche                   | Sichtfensterbreite: 460 mm<br>Sichtfensterhöhe: 379,5 mm   |
| Aufbautiefe für Komponenten (max.) | 43 mm  |
| Verpackungseinheit                 | 1 Stück  |
| Nettogewicht                       | 2,228 kg   |
| Bruttogewicht                      | 2,428 kg   |
| Zolltarifnummer                    | 39205100   |
| ETIM 9                             | EC002527   |
| ETIM 8                             | EC002527   |
| ECLASS 8.0                         | 27182301   |
| Produktbeschreibung                | FT Acrylglashaube, metrisch, BHT: 500x400x47,5 mm  |