Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 3073.000

Sammelschienenhalter


Stand: 05.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3073.000 - Sammelschienenhalter

Für Sammelschienensysteme 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 3073.000
Material	Glasfaserverstärkter, thermoplastischer Polyester (PBT) Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Polzahl	3-polig 100 mm
Passend für Sammelschienen	30 x 10 40 x 10 50 x 10 60 x 10
Bemessungsstrom max.	1’250 A
Abmessung	Breite: 22 mm Höhe: 320 mm Tiefe: 70 mm
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	1,612 kg
Bruttogewicht	1,83 kg
Zolltarifnummer	85469010
ETIM 9	EC001166

Eigenschaften

ETIM 8	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Produktbeschreibung	SV Sammelschienenhalter, 3-polig, 100 mm Schienenmittenabstand, für Sammelschiene BH: 30-60x10 mm

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

SV Sammelschienenhalter

Sammelschienenhalter zur Aufnahme von Sammel-
schienen. 3 poliger Sammelschienenhalter mit 100 mm
Schienenmittenabstand.
Bemessungsbetriebsspannung: 1000 V~, 50/60 Hz
gemäß VDE 0660
Bemessungsstrom: bis 1250 A
Material: PBT
Brandverhalten: UL 94-V0
Dauerbetriebstemperatur: 140 °C
Schienenmittenabstand: 100 mm
Schienenaufnahme ohne Steckelemente: 60 x 10 mm
Anzugsdrehmomente
Befestigungsschraube: 8 - 10 Nm
Deckelbefestigung 1 - 3 Nm