

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3108.024 Schaltschrank-Innenlüfter

Stand: 23.05.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3108.024 - Schaltschrank-Innenlüfter

Zur Vermeidung von Wärmenestern innerhalb des Schaltschranks und zur Unterstützung der Luftführung aktiver Klimatisierungskomponenten



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3108.024
Produktbeschreibung	Zur Vermeidung von Wärmenestern und zur Unterstützung der Luftführung aktiver Schaltschrank-Klimatisierungskomponenten. In zwei Achsen verstellbar. Befestigung am Rahmenprofil. Kaskadierung mehrerer Lüfter durch Schnell-Klemmleiste möglich.
Lieferumfang	Komplett anschlussfertige Einheit mit Axialventilator Rastbare Schwenkvorrichtung Befestigungsmaterial
Bemessungsbetriebsspannung	24 V (DC)
Nennleistung Pel	Bei DC: 3,5 W
Bemessungsstrom max.	Bei DC: 0,15 A
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,8 kg
Bruttogewicht	0,978 kg
Zolltarifnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320

Eigenschaften

ECLASS 8.0

27180716

Produktbeschreibung

SK Schaltschrank-Innenlüfter, 3,5 W, 24 V (DC)

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung