Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3108.115
Schaltschrank-Innenlüfter


Stand: 06.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3108.115 - Schaltschrank-Innenlüfter

Zur Vermeidung von Wärmenestern innerhalb des Schaltschrankes und zur Unterstützung der Luftführung aktiver Klimatisierungskomponenten


Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3108.115
Produktbeschreibung	Zur Vermeidung von Wärmenestern und zur Unterstützung der Luftführung aktiver Schaltschrank-Klimatisierungskomponenten. In zwei Achsen verstellbar. Befestigung am Rahmenprofil. Kaskadierung mehrerer Lüfter durch Schnell-Klemmleiste möglich.
Lieferumfang	Komplett anschlussfertige Einheit mit Axialventilator Rastbare Schwenkvorrichtung Befestigungsmaterial
Bemessungsbetriebsspannung	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nennleistung Pel	Bei 50 Hz: 19 W Bei 60 Hz: 18 W
Bemessungsstrom max.	Bei 50 Hz: 0,24 A Bei 60 Hz: 0,23 A
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,96 kg
Bruttogewicht	1,136 kg
Zolltarifnummer	84145915
ETIM 9	EC000320

© Rittal 2026

Eigenschaften

ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeschreibung	SK Schaltschrank-Innenlüfter, 19/18 W, 115 V, 1~, 50/60 Hz

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung