Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3124.010

Netzdrossel

Stand: 22.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SK 3124.010 - Netzdrossel Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ Dynamic

Netzdrossel zur Einhaltung der EMV Anforderungen nach DNV-CG-0339 Class A.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3124.010
Verpackungseinheit	1 Stück
Passend für Artikel-Nr.	3184.837 / 3484.837 3185.837 / 3485.837 3186.937 / 3486.937 3187.937 / 3487.937
Abmessung	Breite: 40 mm Höhe: 44 mm Länge: 76 mm
Betriebstemperaturbereich	0 °C...85 °C
Bemessungsbetriebsspannung	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 00
Nettogewicht	0,3 kg
Bruttogewicht	0,382 kg
Zolltarifnummer	85059090
Produktbeschreibung	SK Netzdrossel, für Blue e+ Wandanbau-Kühlgerät Dynamic, 230 V, 1~, 50/60 Hz

© Rittal 2026