

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SK 3148.007

# Dachlüfter, Dachentlüftung

Stand: 31.05.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3148.007 - Dachlüfter, Dachentlüftung

Einbau in alle ausreichend großen Dachflächen, Luftleistung 360 m<sup>3</sup>/h.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3148.007
Ausführung	ohne Lüftermotor
Marktrelevante Produktänderungen	Montageausschnitte sind nicht kompatibel. Bei Weiterverwendung des Dachblechs ist Adapterrahmen 5050.700 notwendig.
Material	Stahlblech, lackiert
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Dicht- und Befestigungsmaterial Bohrschablone
Abmessung	Breite: 420 mm Höhe: 65 mm Tiefe: 340 mm
Montageausschnitt	Ausbruch-Breite: 345 mm Ausbruch-Tiefe: 265 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 43
Hinweis	Durch den zusätzlichen Einbau des Filterhalters mit Filtermatte wird bei der Dachentlüftung 3148.007 die Schutzart IP 44 erreicht
Betriebstemperaturbereich	-10 °C...60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	2,644 kg
Bruttogewicht	2,844 kg
Zolltarifnummer	73269098
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeschreibung	SK Dachentlüftung, ohne Lüftermotor, BHT: 420x65x340 mm