Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SK 3148.007 Dachlüfter, Dachentlüftung

Stand: 18.11.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SK 3148.007 - Dachlüfter, Dachentlüftung

Einbau in alle ausreichend großen Dachflächen, Luftleistung 360 m3/h.

Eigenschaften

| Artikel-Nr. | SK 3148.007 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | ohne Lüftermotor |
| Marktrelevante Produktänderungen | Montageausschnitte sind nicht kompatibel. Bei Weiterverwendung des Dachblechs ist Adapterrahmen 5050.700 notwendig. Les découpes de montage ne sont pas identiques. Le cadre d'adaptation 5050.700 est nécessaire en cas de réutilisation du toit. |
| Material | Stahlblech, lackiert |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Dicht- und Befestigungsmaterial Bohrschablone |
| Abmessung | Breite: 420 mm Höhe: 65 mm Tiefe: 340 mm |
| Montageausschnitt | Ausbruch-Breite: 345 mm Ausbruch-Tiefe: 265 mm |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 43 |
| Hinweis | Durch den zusätzlichen Einbau des Filterhalters mit Filtermatte wird bei der Dachentlüftung 3148.007 die Schutzart IP 44 erreicht |
| Betriebstemperaturbereich | -10 °C60 °C |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 2.644 |
| Bruttogewicht | 2.844 |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| EAN | 4028177165335 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |

© Rittal 2025