

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SK 3171.120 Faltenfilter

Stand: 03.04.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3171.120 - Faltenfilter für Filter- und Dachlüfter, Kühlgeräte und Chiller

Die hochwertige Faltenfiltertechnik ermöglicht gegenüber herkömmlichen Vliesfiltern eine deutliche Steigerung des Volumenstroms und damit eine Leistungssteigerung des Gerätes sowie Senkung des Energieverbrauchs. Zudem sorgen bessere Filtereigenschaften für weniger Staub im Schrank bzw. Gerät und durch die längeren Standzeiten lassen sich die Servicekosten deutlich reduzieren.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3171.120
Ausführung	für Filterlüfter/Austrittsfilter
Material	PET
Farbe	weiß
Hinweis	Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet.
Passend für Artikel-Nr.	3239.xxx
Abmessung	Breite: 167 mm Höhe: 167 mm Tiefe: 21 mm
Filterklasse	nach DIN EN 779: G4 nach DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 70 %
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 54 bei Montage im Filter- & Dachlüfter/Austrittsfilter
Hinweis zur Artikel-Nr.	Nicht geeignet für den Einsatz in EMV-Filterlüftern.
Verpackungseinheit	5 Stück
Nettogewicht	0,2 kg

# Eigenschaften

---

Bruttogewicht	0,22 kg
Zolltarifnummer	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Produktbeschreibung	SK Faltenfilter IP54, für Filterlüfter/Austrittsfilter 3239.xxx, BHT: 167x167x21 mm

# Approbationen

---

Approbationen	UR + C-UR (recognized)
---------------	------------------------