

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3181.125 Faltenfilter

Stand: 09.05.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3181.125 - Faltenfilter für Filter- und Dachlüfter, Kühlgeräte und Chiller

Die hochwertige Faltenfiltertechnik ermöglicht gegenüber herkömmlichen Vliesfiltern eine deutliche Steigerung des Volumenstroms und damit eine Leistungssteigerung des Gerätes sowie Senkung des Energieverbrauchs. Zudem sorgen bessere Filtereigenschaften für weniger Staub im Schrank bzw. Gerät und durch die längeren Standzeiten lassen sich die Servicekosten deutlich reduzieren.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3181.125
Ausführung	für Filterlüfter/Austrittsfilter
Material	Faltenfilter: Basis Polyester, meltblown Polycarbonat Absorbermatte: 100 % Polyester
Farbe	weiß
Hinweis	Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet.
Passend für Artikel-Nr.	3239.3xx 3239.7xx
Abmessung	Breite: 167 mm Höhe: 167 mm Tiefe: 21 mm
Abmessung Absorbermatte	Breite: 173 mm Höhe: 173 mm Tiefe: 2,9 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55 bei Montage im Filterlüfter/Austrittsfilter
Hinweis zur Artikel-Nr.	Nicht geeignet für den Einsatz in EMV-Filterlüftern.

Eigenschaften

Verpackungseinheit	5 Stück
Nettogewicht	0,24 kg
Bruttogewicht	0,26 kg
Zolltarifnummer	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Produktbeschreibung	SK Faltenfilter IP55, für Filterlüfter/Austrittsfilter 3239.xxx, BHT: 167x167x21 mm

Approbationen

Approbationen	UR + C-UR (recognized)
---------------	------------------------