
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.




SK 3183.125
Faltenfilter

Stand: 21.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SK 3183.125 - Faltenfilter für Filter- und Dachlüfter, Kühlgeräte und Chiller

Die hochwertige Faltenfiltertechnik ermöglicht gegenüber herkömmlichen Vliesfiltern eine deutliche Steigerung des Volumenstroms und damit eine Leistungssteigerung des Gerätes sowie Senkung des Energieverbrauchs. Zudem sorgen bessere Filtereigenschaften für weniger Staub im Schrank bzw. Gerät und durch die längeren Standzeiten lassen sich die Servicekosten deutlich reduzieren.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3183.125
Ausführung	für Filterlüfter/Austrittsfilter
Material	Faltenfilter: Basis Polyester, meltblown Polycarbonat Absorbermatte: 100 % Polyester
Farbe	weiß
Hinweis	Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet.
Passend für Artikel-Nr.	3243.3xx 3243.7xx 3243.900 3244.7xx 3244.900 3245.9xx
Abmessung	Breite: 280 mm Höhe: 282 mm Tiefe: 21 mm

Eigenschaften

Abmessung Absorbermatte	Breite: 289 mm Höhe: 289 mm Tiefe: 2,9 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55 bei Montage im Filterlüfter/Austrittsfilter
Schutzart	Schutzart in Kombination mit Filterlüfter/Austrittsfilter 3245.xxx beträgt IP 52
Hinweis zur Artikel-Nr.	Nicht geeignet für den Einsatz in EMV-Filterlüftern.
Verpackungseinheit	5 Stück
Nettogewicht	0,57 kg
Bruttogewicht	0,62 kg
Zolltarifnummer	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Produktbeschreibung	SK Faltenfilter IP55, für Filterlüfter/Austrittsfilter 3243./3244./3245.xxx, BHT: 280x280x21 mm

Approbationen

Approbationen	CSA UR + C-UR (recognized)