Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3236.124

Mini-Lüfter

Stand: 06.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SK 3236.124 - Mini-Lüfter

Kompakter Gleichstromlüfter zur Gehäuse- bzw. Komponentenkühlung in Gehäusen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3236.124
Produktbeschreibung	Kompakter Gleichstromlüfter zur Gehäuse- bzw. Komponentenkühlung in Gehäusen.
Lieferumfang	Lüfter Befestigungsschrauben Berührungsschutz
Bemessungsbetriebsspannung	24 V (DC)
Nennleistung Pel	Bei DC: 1 W
Abmessung	Breite: 60 mm Höhe: 60 mm Tiefe: 25,4 mm
Hinweis	Elektrischer Anschluss über 2 Einzeladern (Länge ca. 300 mm)
Betriebstemperaturbereich	-20 °C...70 °C
Schalldruckpegel	Bei DC: 20 dB(A)
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,11 kg
Bruttogewicht	0,12 kg
Zolltarifnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeschreibung	SK Mini-Lüfter, 1 W, 24 V (DC), BHT: 60 x 60 x 25,4 mm

© Rittal 2026

Approbationen

Approbationen	UR

© Rittal 2026