

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SK 3237.208 Austrittsfilter

Stand: 11.05.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3237.208 - Austrittsfilter Standard

Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschranks jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.



## Eigenschaften

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Artikel-Nr.                  | SK 3237.208   |
| Produktbeschreibung          | Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschranks jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden. |
| Material                     | ABS   |
| Farbe                        | RAL 9005  |
| Lieferumfang                 | Austrittsfilter<br>Vliesfiltermatte   |
| Montageausschnitt            | Ausbruch-Breite: 92 mm<br>Ausbruch-Höhe: 92 mm  |
| Passend für Artikel-Nr.      | SK 3237.1xx   |
| Abmessung                    | Breite: 116,5 mm<br>Höhe: 116,5 mm<br>Tiefe: 16 mm  |
| Schutzart NEMA               | Type 12 mit Vliesfilter<br>Type 3<br>Type 3R mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube  |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 54 mit Vliesfilter<br>IP 56 mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube  |
| Verpackungseinheit           | 1 Stück   |
| Nettogewicht                 | 0,13 kg   |

# Eigenschaften

---

|                     |  |
|---------------------|--|
| Bruttogewicht       | 0,14 kg  |
| Zolltarifnummer     | 39269097   |
| ETIM 9              | EC002513   |
| ETIM 8              | EC002513   |
| ECLASS 8.0          | 27180706   |
| Produktbeschreibung | SK Austrittsfilter, Standard, BHT: 116,5 x 116,5 x 16 mm |

---

# Approbationen

---

|               |   |
|---------------|---|
| Approbationen | UL + C-UL - FTFA<br>UR + C-UR (recognized)        |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |

---