Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# SK 3238.200
# Austrittsfilter

Stand: 31.10.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

# SK 3238.200 - Austrittsfilter Standard

Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrankes jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.



## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | SK 3238.200 |
| Produktbeschreibung | Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrankes jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden. |
| Material | ABS |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Austrittsfilter<br>Vliesfiltermatte |
| Montageausschnitt | Ausbruch-Breite: 124 mm<br>Ausbruch-Höhe: 124 mm |
| Passend für Artikel-Nr. | SK 3238.1xx |
| Abmessung | Breite: 148,5 mm<br>Höhe: 148,5 mm<br>Tiefe: 24 mm |
| Schutzart NEMA | Type 1 mit Faltenfilter<br>Type 12 mit Vliesfilter<br>Type 3<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 4X mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 54 mit Vliesfilter/Faltenfilter<br>IP 55 mit Faltenfilter und Absorbermatte<br>IP 56 mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,17 kg |
| Bruttogewicht | 0,18 kg |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| Produktbeschreibung | SK Austrittsfilter, Standard, BHT: 148,5 x 148,5 x 24 mm |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | CSA<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |