

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3238.208 Austrittsfilter

Stand: 17.04.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3238.208 - Austrittsfilter Standard

Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschranks jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.



Eigenschaften

| | |
|-------------------------|---|
| Artikel-Nr. | SK 3238.208 |
| Produktbeschreibung | Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschranks jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden. |
| Material | ABS |
| Farbe | RAL 9005 |
| Lieferumfang | Austrittsfilter Vliesfiltermatte |
| Montageausschnitt | Ausbruch-Breite: 124 mm Ausbruch-Höhe: 124 mm |
| Passend für Artikel-Nr. | SK 3238.1xx |
| Abmessung | Breite: 148,5 mm Höhe: 148,5 mm Tiefe: 24 mm |
| Schutzart NEMA | Type 1 mit Faltenfilter Type 12 mit Vliesfilter Type 3 Type 3R Type 4 Type 4X mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube |

Eigenschaften

| | |
|------------------------------|--|
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 54 mit Vliesfilter/Faltenfilter IP 55 mit Faltenfilter und Absorbermatte IP 56 mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,17 kg |
| Bruttogewicht | 0,18 kg |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| Produktbeschreibung | SK Austrittsfilter, Standard, BHT: 148,5 x 148,5 x 24 mm |

Approbationen

| | |
|---------------|---|
| Approbationen | UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized) |
| Erklärungen | Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK |
