Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SK 3240.080 Strahlwasserhaube

Stand: 19.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SK 3240.080 - Strahlwasserhaube zur Erhöhung der Schutzart

Insbesondere in den Einsatzbereichen der Lebensmittelindustrie vermeidet die Strahlwasserhaube das Eindringen von Nässe. Die Schutzart IP 56 wird in Verbindung mit dem Standard-Filter erreicht.







Eigenschaften

| Artikel-Nr. | SK 3240.080 |
|------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Für Filterlüfter und Austrittsfilter. Leichte Reinigung durch außenliegende, lebensmittelechte Silikondichtung. |
| Material | Edelstahl AISI304 - 1.4301 (V2A) Silikon |
| Passend für Artikel-Nr. | 3240 3241 |
| Abmessung | Breite: 282 mm Höhe: 390 mm Tiefe: 85 mm |
| Schutzart NEMA | NEMA 1 NEMA 12 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 56 bei Montage über Filterlüfter/Austrittsfilter mit Filtermatte |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |

© Rittal 2025

Eigenschaften

| Nettogewicht | 3.123 |
|-----------------|---------------|
| Bruttogewicht | 3.323 |
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| EAN | 4028177651920 |
| ETIM 9 | EC000744 |
| ETIM 8 | EC000744 |
| ECLASS 8.0 | 27182405 |

Approbationen

| Approbationen | CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) | |
|---------------|---|--|
| Zertifikate | EAC | |

© Rittal 2025 3