

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SK 3243.066 Vliesfiltermatte

Stand: 28.06.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3243.066 - Vliesfiltermatte

Ersatzfiltermatten für Dachlüfter, Filterlüfter oder Thermoelectric Cooler zum effektiven Schutz der Schaltschrank-Komponenten vor Schmutz, Staub und Wasser.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3243.066
Ausführung	für EMV-Filterlüfter
Produktbeschreibung	Aus Wirrfaservlies mit progressivem Aufbau. Temperaturbeständig bis 100 °C, selbstverlöschend Klasse F1 nach DIN 53 438. Staubluftseite: offene Struktur. Reinluftseite: geschlossene Struktur. Zuverlässige Ausfilterung nahezu aller Staubarten ab einer Korngröße von 10 µm.
Material	Kupfer-Nickel-Chrom beschichtete Chemiefaser
Hinweis	Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet.
Passend für Artikel-Nr.	3243.6.. 3244.6.. 3245.6..
Abmessung	Breite: 294 mm Höhe: 294 mm Tiefe: 17 mm
Filterklasse	nach DIN EN 779: G3
Verpackungseinheit	5 Stück
Nettogewicht	0,14 kg
Bruttogewicht	0,156 kg
Zolltarifnummer	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

# Eigenschaften

---

Produktbeschreibung

SK Ersatzfiltermatte, für EMV-Filterlüfter, für SK  
3243.6../3244.6../3245.6.. BHT: 294 x 294 x 17 mm

# Approbationen

---

Approbationen

CSA  
UR + C-UR (recognized)