
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3301.320

Abschottung vertikal

Stand: 05.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3301.320 - Abschottung vertikal für VX IT, TS IT

Zur Blockade des Luftstroms links und rechts der 19"-Ebene für Schrankhöhe 2000 mm.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3301.320
Ausführung	Einseitig selbstklebend
Produktbeschreibung	Zur Schottung des Luftstroms links und rechts der 19"-Ebene für Schrankhöhe 2000 mm.
Material	Zell-PU-Schaum Flammhemmend nach UL 94 (HF1)
Farbe	Anthrazit
Abdichtung zwischen	LCP und 19"-Ebene
Abmessung	Breite: 210 mm Höhe: 1.915 mm Tiefe: 110 mm
Passend für	Breite: 800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1,135 kg
Bruttogewicht	1,335 kg
Zolltarifnummer	39269097
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	SK Abschottung vertikal, zwischen Seitenwand/LCP und 19"-Ebene, BHT: 210x1915x110 mm, für Schrankhöhe: 2000 mm, Zell-PU-Schaum, einseitig selbstklebend

Ausschreibungstext

Schaumgummi dick, 800 mm Rack, Abschottung
vertikal für LCP

Zell-PU- Schaum, flammhemmend nach UL 94 (HF1)
zur Blockade des Luftstroms links und rechts
der 19"-Ebene. Für Schrankbreite 800 mm.
Länge 1900 mm, selbstklebend
VE = 1 St.