

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3301.370

Abschottung vertikal

Stand: 04.06.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3301.370 - Abschottung vertikal für TS IT

Zur Blockade des Luftstroms links und rechts der 19"-Ebene für Schrankhöhe 2000 mm.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3301.370
Ausführung	Einseitig selbstklebend
Produktbeschreibung	Zur Schottung des Luftstroms links und rechts der 19"-Ebene für Schrankhöhe 2000 mm.
Material	Zell-PU-Schaum Flammhemmend nach UL 94 (HF1)
Farbe	Anthrazit
Abdichtung zwischen	LCP und 19"-Ebene
Abmessung	Breite: 110 mm Höhe: 1.915 mm Tiefe: 110 mm
Passend für	Breite: 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,619 kg
Bruttogewicht	0,719 kg
Zolltarifnummer	39269097
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	SK Abschottung vertikal, zwischen Seitenwand/LCP und 19"-Ebene, BHT: 110x1915x110 mm, Zell-PU-Schaum, einseitig selbstklebend

Ausschreibungstext

Schaumgummi dick, 600 mm Rack, Abschottung
vertikal für LCP

Zell-PU- Schaum, flammhemmend nach UL 94
(HF1) zur Blockade des Luftstroms links
und rechts der 19"-Ebene. Für Schrankbreite
600 mm.
Länge 1900 mm, selbstklebend

VE = 1 St.