

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SK 3301.380

## Abschottung vertikal

Stand: 28.06.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3301.380 - Abschottung vertikal für TS IT

Zur Blockade des Luftstroms links und rechts der 19"-Ebene für Schrankhöhe 2000 mm.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3301.380
Ausführung	Einseitig selbstklebend
Produktbeschreibung	Zur Schottung des Luftstroms links und rechts der 19"-Ebene für Schrankhöhe 2000 mm.
Material	Zell-PU-Schaum Flammhemmend nach UL 94 (HF1)
Farbe	Anthrazit
Abdichtung zwischen	Seitenwand und 19"-Ebene
Abmessung	Breite: 84 mm Höhe: 1.910 mm Tiefe: 84 mm
Passend für	Breite: 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,402 kg
Bruttogewicht	0,502 kg
Zolltarifnummer	39269097
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	SK Abschottung vertikal, zwischen Seitenwand/LCP und 19"-Ebene, BHT: 84x1910x84 mm, Zell-PU-Schaum, einseitig selbstklebend

## Ausschreibungstext

Schaumgummi dünn, 600 mm Rack, Abschottung  
vertikal für LCP

Zell-PU- Schaum, flammhemmend nach UL 94  
(HF1) zur Blockade des Luftstroms links  
und rechts der 19"-Ebene.  
Für Schrankbreite 600 mm.  
Länge 1900 mm, selbstklebend

VE = 1 St.