

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3305.130

Wandanbau-Kühlgeräte

Stand: 18.07.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3305.130 - Wandanbau-Kühlgeräte mit Basiscontroller

Wandanbaukühlgeräte in den Leistungsklassen 500 W bis 4000 W mit standardmäßig integriertem Basiscontroller, RiNano-Beschichtung am Verflüssiger und elektrischer Kondensatverdunstung.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3305.130
Material	Stahlblech
Lieferumfang	Anschlussfertig verdrahtet Bohrschablone Befestigungsmaterial
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511	Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 1.500 W Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 1.510 W Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 850 W Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 1.020 W
Bemessungsbetriebsspannung	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Bemessungsstrom max.	Bei 50 Hz: 5,6 A Bei 60 Hz: 6,2 A
Anlaufstrom (max.)	Bei 50 Hz: 22 A Bei 60 Hz: 24 A
Luftleistung (freiblasend)	Außenkreislauf: 900 m³/h Innenkreislauf: 800 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,8
Ausführung	Wandanbau

Eigenschaften

Abmessung	Breite: 400 mm Höhe: 950 mm Tiefe: 260 mm
Schutzart IP nach EN 60 529	Außenkreislauf IP 34 Innenkreislauf IP 54
Kältemittel/Kühlmedium	Kältemittel: R134a Menge: 0,6 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 CO2 Äquivalent (CO2e): 0,86 t
Temperaturregelung	Basiscontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Betriebstemperaturbereich	20 °C...55 °C
Einstellbereich	30 °C...55 °C
Nennleistung Pel	Nennleistung L35 L35/50 Hz: 850 W Nennleistung L35 L35/60 Hz: 1.000 W Nennleistung L35 L50/50 Hz: 1.000 W Nennleistung L35 L50/60 Hz: 1.160 W
Vorsicherung	Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 16...16 A
Verpackungseinheit	1 Stück
EAN	4028177560208
ECLASS 8.0	27180704

Approbationen

Zertifikate	EAC
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK