

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3327.700

Vliesfiltermatte

Stand: 08.02.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3327.700 - Vliesfiltermatte

Ersatzfiltermatten für Dachlüfter, Filterlüfter oder Thermoelectric Cooler zum effektiven Schutz der Schaltschrank-Komponenten vor Schmutz, Staub und Wasser.



## Eigenschaften

|                     |   |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr.         | SK 3327.700   |
| Ausführung          | für Filterlüfter  |
| Produktbeschreibung | Aus Wirrfaservlies mit progressivem Aufbau. Temperaturbeständig bis 100 °C, selbstverlöschend Klasse F1 nach DIN 53 438.<br>Staubluftseite: offene Struktur. Reinluftseite: geschlossene Struktur.<br>Zuverlässige Ausfilterung nahezu aller Staubarten ab einer Korngröße von 10 µm. |
| Material            | Chemiefaser   |
| Hinweis             | Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet.   |
| Filterklasse        | nach DIN EN 779: G3<br>nach DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %   |
| Verpackungseinheit  | 5 Stück   |
| Nettogewicht        | 0.09  |
| Bruttogewicht       | 0.093   |
| Zolltarifnummer     | 56039390  |
| EAN                 | 4028177205314   |
| ETIM 9              | EC002513  |
| ETIM 8              | EC002513  |

# Eigenschaften

---

ECLASS 8.0

27180706

# Approbationen

---

Zertifikate

EAC